数据信息页

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带铜套筒的 PVC 绝缘扁型插头
- 标准规格
- 未焊接
- 带圆锥形进口，保证导线最优化的进入

通用订货数据

版本	电缆端头,绝缘电缆端头,0.5 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,红色
订货号	1491790000
类型	FSKI/0,5-1,0/288
GTIN (EAN)	4050118301540
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-03-31T00:00:00+02:00

数据信息页

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	0.77 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

联接器

最大压接面积	1 mm²	最小压接面积	0.5 mm²
导线压接面积	0.5 mm²	绝缘	存在, 部分绝缘
尺寸	2.8 x 0.8 mm	材质/塑料	PVC
长度 1（l1）	19.2 mm	标识色	红色
插拔宽度(d2)	2.8 mm	插拔密度(d3)	0.8 mm

分类


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于绝缘连接器的压接工具
电缆接头，端子针脚，并联和串联联接器，插拔式联接器
- 自锁设计保证精准压接
- 误操作时带释放功能
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置。
- 通过 DIN EN 60352 第 2 部分的测试

通用订货数据

类型	HTI 15	版本
订货号	9014400000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 2.5mm², 双压接
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
类型	CTI 6	版本
订货号	9006120000	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 双压接
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
类型	CTI 6 G	版本
订货号	9202850000	压接工具, 绝缘电缆接头的操作工具, 0.5mm², 6mm², 椭圆形压接, 平行
GTIN (EAN)	4032248517855	压接
数量	1 ST	