
数据信息页


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片





用于直式 (180°) 出线顶部螺钉接线插头。插头上有空间供标记和编码使用。HC = 大电流

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 顶部螺钉联接, 压接范围, 最大 : 2.5 mm², 盒装
订货号	1502560000
类型	BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190171117
数量	36 items
产品数据	IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14
包装	盒装

数据信息页

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	31.8 mm	深度 (英寸)	1.252 inch
高度	12.2 mm	高度 (英寸)	0.4803 inch
宽度	47.74 mm	宽度 (英寸)	1.8795 inch
净重	27.61 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列				
联接类型	现场接线				
导线连接方式	顶部螺钉联接				
间距 P（单位：mm）	5.08 mm				
间距 P（单位：inch）	0.200 "				
导线出线方向	180°				
回路数	9				
L1（mm）	40.64 mm				
L1（inch）	1.600 "				
层数	1				
插针排数	1				
额定横截面	2.5 mm²				
防触电保护（按照DIN VDE57106）	手指安全保护				
防触电保护（按照DIN VDE 0470）	IP 20 已插入/ IP 10 未插入				
防护等级	IP20				
通道电阻	≤5 mΩ				
可编码	是				
剥线长度	13 mm				
压接螺钉	M 2.5				
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5				
相关标准	DIN 5264				
插拔次数	25				
插拔力 / 回路，最大	8 N				
拉力 / 回路，最大	7 N				
拧紧扭矩	扭矩类型	导线连接			
	使用信息	扭紧力矩	最小	0.4 Nm	
			最大	0.5 Nm	

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	绝缘材料组	IIIa

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

相比漏电起痕指数（CTI）	≥ 200	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	插头触点叠层结构	4...8 µm Sn hot-dip tinned
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	100 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	100 °C

适用导线

压接范围，最小	0.13 mm²			
压接范围，最大	2.5 mm²			
导线最小压接面积 AWG	AWG 28			
导线最大压接面积 AWG	AWG 14			
单股导线的，最小值 H05(07) V-U	0.2 mm²			
单股导线的，最大值 H05(07) V-U	2.5 mm²			
软导线，最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm²			
软导线，最大压接面积 H05(07) V-K	2.5 mm²			
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm²			
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1.5 mm²			
带导线管状端头，DIN 46228 部分 1，最小	0.2 mm²			
最大压接面积 带管状端头，符合DIN46 228/ 1	1.5 mm²			
塞规符合 EN 60999 a x b；ø	2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm			
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	0.5 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	14 mm
		推荐的管状端头	H0,5/18 OR	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	1 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	15 mm
		推荐的管状端头	H1,0/18 GE	
	导线连接 截面积	型号	细绞线	
		标称	1.5 mm²	
	管状端头	剥线长度	标称	15 mm
		推荐的管状端头	H1,5/18D SW	
		剥线长度	标称	12 mm
		推荐的管状端头	H1,5/12	
参考文本	塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。			

额定数据符合 CSA 标准

机构	CSA	CSA 认证号	200039-1121690
额定电压 (使用组 B / CSA)	300 V	额定电压 (使用组 D / CSA)	300 V
额定电流 (使用组 B / CSA)	15 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	15 A
导线最小压接面积，AWG,	AWG 26	导线最大压接面积，AWG	AWG 14
参见认证参数	规格为最大值，详情参见认证证书。		

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	300 V	额定电压 (使用组 D / UL 1059)	300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059)	17 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	10 A
导线最小压接面积，AWG	AWG 26	导线最大压接面积，AWG	AWG 14
参见认证参数	规格为最大值，详情参见认证证书。		

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

包装

包装	盒装	VPE 长度	351.00 mm
VPE 宽度	143.00 mm	VPE 高度	39.00 mm

类型测试

测试标识的耐久性	标准	DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96
	测试	原产地标志, 材料类型, 日期时钟
	评价	可用
	测试	耐久性
	评价	传递
测试：误用（不可互换）	标准	DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06
	测试	电码单元旋转 180°
	评价	传递
	测试	目视检查
	评价	传递
测试 可夹紧 截面积	标准	DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.08 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.08 mm²
		导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm²
		导体类型和导线截面积 AWG 26/1
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19
		导体类型和导线截面积 AWG 14/1
		导体类型和导线截面积 AWG 14/19
	评价	传递
导体损坏和意外松动测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00
	要求	0.2 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1
		导体类型和导线截面积 AWG 26/19
	评价	传递
	要求	0.3 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm²
	评价	传递
	要求	0.7 kg
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm²
		导体类型和导线截面积 AWG 14/1
		导体类型和导线截面积 AWG 14/19
	评价	传递
拉出测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00
	要求	≥5 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1
	评价	传递
	要求	≥10 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 26/19
	评价	传递
	要求	≥20 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm²
	评价	传递
	要求	≥40 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 14/1

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

		导体类型和导线截面积 AWG 14/19
	评价	传递
	要求	≥50 N
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm²
		导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm²
	评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C)	27 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)	19 A	额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)	24 A
额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C)	16 A	额定电压值（过电压等级II/污染等级2）	400 V
额定电压值（过电压等级III/污染等级2）	320 V	额定电压值（过电压等级III/污染等级3）	250 V
额定冲击电压（过压等级 II/污染等级2）	4 kV	额定冲击电压（过压等级III/污染等级2）	4 kV
额定冲击电压（过压等级III/污染等级3）	4 kV	瞬时耐电流	3 x 1s， 100 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

产品图片



Graph



产品优势



Lower assembly costsSecure in a matter of seconds


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品优势



Guaranteed secure fixingFor wall thickness from 0.5 to 2 mm

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

固定块



小组件，大效果：
夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：
• 将公头连接器固定到电路板上
• 在插座和公头连接器之间提供抗振连接
夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：
• 耐用、精确配合的燕尾榫
• 耐用的金属螺纹嵌件
• 适用于所有排出口方位
最大稳定性，最小工作量：
• 极高耐用性，适应频繁紧固需求
• 完整套装，便于选择
结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

通用订货数据

类型	BBDF OR	版本
订货号	1307570000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4050118109566	
数量	100 ST	
类型	BBDF BK	版本
订货号	1307580000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4050118109764	
数量	100 ST	
类型	SLA BB12R SW	版本
订货号	1626880000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190198213	
数量	100 ST	
类型	SLA BB11R SW	版本
订货号	1692340000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190864965	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R OR	版本
订货号	1723430000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190365981	
数量	20 ST	
类型	SLA BB2R OR	版本
订货号	1723440000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190365998	
数量	20 ST	
类型	SLA BB5R OR	版本
订货号	1723460000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366018	
数量	20 ST	
类型	SLA BB6R OR	版本
订货号	1723470000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366025	
数量	20 ST	
类型	SLA BB1R SW	版本
订货号	1723480000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366032	
数量	20 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SLA BB2R SW	版本
订货号	1723490000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366049	
数量	20 ST	

类型	SLA BB5R SW	版本
订货号	1723510000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366063	
数量	20 ST	

类型	SLA BB6R SW	版本
订货号	1723520000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 黑色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190366070	
数量	20 ST	

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再发生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	

类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	1573010000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	

线夹



针对频繁负载变化：接插件的"拖车耦合"。
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：
只需夹在插头上即可
- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。
用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

通用订货数据

类型	BLAT ZE04 OR BX	版本
订货号	1577980000	PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 4
GTIN (EAN)	4008190078249	
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

固定块



小组件，大效果：
夹扣式附件元件通过以下方式提高整个插头连接的机械弹性：
• 将公头连接器固定到电路板上
• 在插座和公头连接器之间提供抗振连接
夹扣式或预组装 - 始终是正确的解决方案：
• 耐用、精确配合的燕尾榫
• 耐用的金属螺纹嵌件
• 适用于所有排出口方位
最大稳定性，最小工作量：
• 极高耐用性，适应频繁紧固需求
• 完整套装，便于选择
结果：焊点、触点和整体模块对振动和拉伸载荷等机械应力更具弹性。

通用订货数据

类型	SLA BB12R OR	版本
订货号	1593450000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190122164	
数量	100 ST	

类型	SLA BB11R OR	版本
订货号	1604120000	PCB 接插件, 附件, 固定块, 橙色, 回路数: 0
GTIN (EAN)	4008190182977	
数量	20 ST	


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.00/90




焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/09/90 4.5SN BK ...	版本
订货号	1626050000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190197353	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/09/180 SN OR BX	版本
订货号	1627160000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199678	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	

SLZF 5.08/90



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLZF 5.08/09/90 SN OR BX	版本
订货号	1673160000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, 弹片联接, 压接范围,
GTIN (EAN)	4008190434878	最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/180

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SLZF 5.08/09/180 SN OR ...	版本
订货号	1709440000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190950262	围， 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

SL 5.00/90

焊接插座， 进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.00/09/90 3.2SN BK ...	版本
订货号	1723080000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190371678	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/180

焊接插座， 进线方向为 180 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/09/180 3.2SN BK...	版本
订货号	1517910000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190192938	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/09/180 3.2SN DK...	版本
订货号	1517950000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190291181	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 信号灯绿, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/09/180 3.2SN OR...	版本
订货号	1517960000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190137090	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/09/180 4.5SN OR...	版本
订货号	1522560000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 焊
GTIN (EAN)	4008190016678	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.00/90




焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/09/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1571200000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190012571	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX	版本
订货号	1599200000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装
GTIN (EAN)	4008190084387	
数量	24 ST	


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLD 5.08/90G




针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/18/90G 3.2SN O...	版本
订货号	1601860000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 18, 90°,
GTIN (EAN)	4008190186944	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	20 ST	

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLD 5.08/18/180G 3.2SN ...	版本
订货号	1602460000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4008190156794	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	20 ST	

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/09/135 3.2SN OR...	版本
订货号	1603130000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 135°, 焊
GTIN (EAN)	4008190044299	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座，采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90G 3....	版本
订货号	1780250000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248165575	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/18/180FLF...	版本
订货号	1829080000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路
GTIN (EAN)	4032248335770	数: 18, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	20 ST	

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLDV-THR 5.08/18/180F 1...	版本
订货号	1828960000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248335657	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	20 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SLDV-THR 5.08/18/180F 3...	版本
订货号	1828840000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 18,
GTIN (EAN)	4032248335534	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	20 ST	

SL-SMT 5.08HC/90F Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90F 3....	版本
订货号	1837700000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°,
GTIN (EAN)	4032248347513	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180G 3...	版本
订货号	1838280000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248348343	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180 3....	版本
订货号	1838050000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248348114	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/09/90LF 3...	版本
订货号	1840420000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248351268	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180LF ...	版本
订货号	1838510000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248348572	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08/180F Box




耐高温插座，采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180F 3...	版本
订货号	1837890000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248347704	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

SLS 5.08/180FI




压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/09/180FI SN OR...	版本
订货号	1846280000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248362561	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	

SLZF 5.08/180F

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/09/180F SN OR...	版本
订货号	1847020000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248363186	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/09/180F SN OR ...	版本
订货号	1846430000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4032248362738	围， 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	30 ST	

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180LF ...	版本
订货号	1776432001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248159314	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.00HC/09/90LF 1...	版本
订货号	1797300000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248238088	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90G 1....	版本
订货号	1775072001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248156542	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08HC/90 Box




耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90 1.5...	版本
订货号	1774832001	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248155873	90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针， 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/180G 1...	版本
订货号	1775992001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248158980	180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL-SMT 5.08HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90 3.2...	版本
订货号	1780020000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248165346	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

SL-SMT 5.08HC/90LF Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针，适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

通用订货数据

类型	SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3...	版本
订货号	1780480000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4032248165803	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	30 ST	

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SLS 5.08/09/180B SN OR ...	版本
订货号	1627310000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190199821	围，最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	36 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SLZF 5.08/180B

弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLZF 5.08/09/180B SN OR...	版本
订货号	1710280000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 弹片联接, 压接范
GTIN (EAN)	4008190319595	围， 最大 : 3.31 mm², 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/90

焊接插座， 进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。




通用订货数据

类型	SL 5.08/09/90 3.2SN OR ...	版本
订货号	1508760000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190152833	脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/90B

焊接插座， 进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SL 5.08/09/90B 3.2SN BK...	版本
订货号	1511010000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190294656	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

类型	SL 5.08/09/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1511060000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190135058	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/90




焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/09/90 4.5SN OR ...	版本
订货号	1513360000	PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9, 90°, 焊
GTIN (EAN)	4008190003319	脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/09/90B 4.5SN BK...	版本
订货号	1515610000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190043315	90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	


BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 5.08/180B




焊接插座，进线方向为 180 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.08/09/180B 3.2SN O...	版本
订货号	1520260000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190120412	180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 5.08/09/180B 4.5SN O...	版本
订货号	1524860000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190109110	180°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90 °。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

通用订货数据

类型	SL 5.00/09/90B 3.2SN OR...	版本
订货号	1580930000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190143671	90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135 °。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


配套联接件

通用订货数据

类型	SL 5.08/09/135B 3.2SN O...	版本
订货号	1605600000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 9,
GTIN (EAN)	4008190142940	135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SLT 5.08B

顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。



通用订货数据

类型	SLT 5.08/09/180B SN OR ...	版本
订货号	1611780000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 9, 180°, 顶部螺钉联接, 压接
GTIN (EAN)	4008190192662	范围, 最大 : 2.5 mm², 盒装
数量	50 ST	