数据信息页

# WQB B/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P（单位：mm）: 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.26 mm |
| 订货号 | 1579050000 |
| 类型 | WQB B/10 |
| GTIN (EAN) | 4008190094508 |
| 数量 | 20 items |

# 数据信息页

## WQB B/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 2.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0984 inch |
| 高度 | 23.5 mm | 高度 (英寸) | 0.9252 inch |
| 宽度 | 48.26 mm | 宽度 (英寸) | 1.9 inch |
| 净重 | 3.33 g | | |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...25 °C |
| 最大持续工作温度 | 70 °C | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 其它技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | | |

### 大小

| | | | |
|---|---|---|---|
| 间距 P（单位：mm） | 5.10 mm | 静差 TS 35 | 54 mm |

### 材料参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | 青铜 镀锌的 | 颜色编码 | 黑色 |

### 系统特征值

| | |
|---|---|
| 类型 | 用于端子 |

### 通用的

| | | | |
|---|---|---|---|
| 回路数 | 10 | 安装指导 | 直接安装 |

### 额定数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 800 V | 额定电流 | 24 A |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |