数据信息页

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了
VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

版本	VG MS ZE (标准黄铜电缆接头，带减张力备件), 电缆接头, 直, PG 42, 10 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	1718880000
类型	VG 42-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352103
数量	5 items
交货状态	已取消

数据信息页

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	43.5 mm	高度 (英寸)	1.7126 inch
长度	53.5 mm	长度 (英寸)	2.1063 inch
净重	356.8 g		

温度

工作温度	-20 °C...80 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

通用参数

最大电缆外径	39 mm	最小电缆外径	29 mm
带 GWDR 的承托类型	IP65	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-20 °C	螺距	1.59 mm
卤素	不	压接范围，减张力备件，最大	43 mm
压接范围，减张力备件，最小	31 mm	AF 尺寸 1	57 mm
AF 尺寸 2	57 mm	AF 尺寸	62 mm
防护等级	IP54	电缆接头	PG, PG 42
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	NBR
密封	NBR	螺纹 （外部）	PG 42
螺纹长度	10 mm	螺帽最大扭矩	6.70 Nm
支撑螺丝最大扭力	10.00 Nm	支撑螺丝最小扭力	10.00 Nm
螺帽最小扭矩	6.70 Nm		

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 42-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU PG42-MS	版本
订货号	1719230000	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 42, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4008190352486	
数量	25 ST	

氯丁橡胶扁平垫圈 - GWDR NP



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG42-NP	版本
订货号	1719620000	GWDR NP (扁平垫圈 - 氯丁橡胶), 密封圈, PG 42, 氯丁橡胶
GTIN (EAN)	4008190352882	
数量	10 ST	

聚乙烯扁平垫圈 - GWDR PO



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	GWDR PG42-PO	版本
订货号	1719520000	GWDR PO (扁平垫圈 - 聚乙烯), 密封圈, PG 42, 聚乙烯胺
GTIN (EAN)	4008190352783	
数量	10 ST	