数据信息页

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ConCept 总线非常适合传输重型接插件中的敏感信号。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1814300000
类型	HDC CM BUS 4BS
GTIN (EAN)	4032248299379
数量	5 items

数据信息页

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

高度	47.4 mm	高度 (英寸)	1.8661 inch
宽度	11.4 mm	宽度 (英寸)	0.4488 inch
长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	16.69 g		

温度

温度限值	-20 °C ... 85 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept 气体力学模块

颜色编码	米色

通用参数

回路数	4	联接类型	螺钉联接
颜色编码	米色	绝缘材料	PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定)
型号	插座	基础材料	聚碳酸酯
系列	ConCept 模块	额定电压 (DIN EN 61984)	32 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	1 A
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

尺寸

宽度	11.4 mm	底座总长	34 mm
插座高度	47.4 mm		

接头数据 PE

最大PE连接拧紧力矩	0.6 Nm	最小PE连接拧紧力矩	0.5 Nm

型号

导线最大压接面积 AWG	AWG 16	额定连接下的裸线长度	5 mm
联接类型	螺钉联接	基础材料	聚碳酸酯

数据信息页

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		