


SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

版本	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 钢
订货号	0438000000
类型	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
数量	25 M

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	220 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

材料参数

基础材料	钢	表面处理	经镀锌处理的
颜色编码	银色		

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的
------	------	------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**汇流排联接**

魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用, 这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

通用订货数据

类型	ZB 4	版本
订货号	0316500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190061999	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6	版本
订货号	0459500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190032692	
数量	50 ST	
类型	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	版本
订货号	1261300000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190180201	
数量	50 ST	
类型	ZB 35/M6X16	版本
订货号	0266500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190102814	
数量	20 ST	
类型	ZB 16 ZKSC	版本
订货号	0316600000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190145989	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G BL	版本
订货号	0322180000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190050504	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G GN/GE	版本
订货号	0322160000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190014278	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G SW	版本
订货号	0322110000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190189310	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K BL	版本
订货号	0475380000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190010942	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K GE/GN	版本
订货号	0475360000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190188047	
数量	50 ST	

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZB 4K GG HENSEL	版本
订货号	1824560000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4032248330973	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K SW	版本
订货号	0475310000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190008406	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6K BL	版本
订货号	0525980000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190060886	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6K GE/GN	版本
订货号	0525960000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190145026	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6K SW	版本
订货号	0525910000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190977054	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K BL	版本
订货号	0502880000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190014186	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K GE/GN	版本
订货号	0502860000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190188795	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K SW	版本
订货号	0502810000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190332563	
数量	50 ST	
类型	ZB 35K BL M6X16	版本
订货号	0502680000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190004385	
数量	20 ST	
类型	ZB 35K GE/GN M6X16	版本
订货号	0502660000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190052294	
数量	20 ST	
类型	ZB 35K SW M6X16	版本
订货号	0502610000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190332587	
数量	20 ST	

SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**针对触点进行保护**

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	BB-CV AITB 3X10 BL	版本
订货号	2918930000	盖板 (端子), Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
数量	10 ST	
类型	BB-CV AITB 3X10 OR	版本
订货号	2911380000	盖板 (端子), Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
数量	10 ST	

汇流排联接

魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用, 这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

通用订货数据

类型	ZF 4 S	版本
订货号	1814680000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4032248302949	
数量	50 ST	
类型	ZF 4 S BL	版本
订货号	1814660000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4032248302956	
数量	50 ST	
类型	ZF 4 S GN	版本
订货号	1814670000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4032248302963	
数量	50 ST	