

ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
订货号	0485200000
类型	ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN)	4008190043568
数量	20 M

ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	1000 mm	宽度 (英寸)	39.37 inch
净重	110.88 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	透明
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	盖板
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	HP 1 ADP1	版本
订货号	0485560000	端子用端板及隔板, 米色, 高度: 46 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190071042	
数量	20 ST	