数据信息页

MF-ABB 12/8 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样， MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。
在第一次使用 MultiFit 时， 建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。
• 适合大多数厂商的接线端子。
• 提供标准打印的标记号
• 空白标记号， 可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
• 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
• 适用于所有用途的标记系统针对定制打印： 请根据您的标签技术规范， 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件， 或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	MultiFit, 端子标记, 12 x 8 mm, 间距 P（单位：mm）: 8.00 ABB SNK 系列, 根据客户需求
订货号	2047520000
类型	MF-ABB 12/8 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118411188
数量	56 items

MF-ABB 12/8 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

高度	12 mm	高度 (英寸)	0.4724 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	0.25 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.003 kg CO2 eq.

通用数据

宽度	8 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	根据客户需求	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
打印标志	需要 M-Print PRO 文件	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Terminal marker	
工作温度范围	-40...100 °C	
应用/制造商	ABB SNK 系列	

连接器标记号

间距 P（单位：mm）	8.00 mm

分类

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

MF-ABB 12/8 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸