数据信息页

PAC-HE16-HE16-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

插图类似

通用订货数据

订货号	2425700025
类型	PAC-HE16-HE16-HF-2M5
GTIN (EAN)	4099986597679
数量	1 items

数据信息页

PAC-HE16-HE16-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	201 g

温度

存储温度	-10…60 °C	工作温度	-10…50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

电缆长度	2.5 m	适用于	数字信号
电缆	LIHH 电缆	接口联接器	扁平电缆连接器 HE10 16P
最小回路数	16 回路	PLC 侧接联接器	扁平电缆连接器 HE10 16P
导线压接面积	0.14 mm²		

电气数据

最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
额定电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	导线电阻	≤ 150 mΩ/m
工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	导线载流能力	300 pF/m
导线/屏蔽载流能力	300 pF/m		

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		