数据信息页

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



紧凑
新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A（10 gigabit）电缆的连接。

通用订货数据

订货号	2503790500
类型	HDC XX5E02 MFSXXXX-0500
GTIN (EAN)	4050118523294
数量	1 items

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	0 g

温度

温度限值	-40 °C ... 90 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

通用数据

回路数	4	电缆长度	5 m
编码	D-编码	插针镀层	Au (Gold)
传输速率	100 MBit/s	绝缘电阻	≥ 108 Ω
目录册	Cat. 5e	额定电压	250 V
额定电流	4 A	插拔次数	\u2265 100
型号	插頭	污染等级	2
对侧型号	插座, 直型	侧面模块型号	公头

电缆技术参数

电缆长度	5 m	
护套颜色	蓝色	
带屏蔽	是	
卤素	是, 不	
护套材料	Radox EM 104	
颜色编码	白色, 黄色, 蓝色, 橙色	
外直径	直径	7.25 mm
	符号	±
	公差	0.3
外径	7.25 mm ± 0.3	

分类

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E02 MFSXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸