

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****插图类似**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

版本	滑动螺母, M 5
订货号	<a href="#">0553400000</a>
类型	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 items

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	14 mm	深度 (英寸)	0.5512 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	3.5 g		

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	已制动的	防爆版	不
------	------	-----	---

**大小**

螺纹 (内部)	M 5	间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
---------	-----	----------------	----------

**材料参数**

基础材料	聚酰胺 66	表面处理	未处理的
颜色编码	黑色	阻燃等级符合 UL 94	V-2

**系统特征值**

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 32
----	--------	---------	-------

**通用的**

表面处理	未处理的	安装导轨已装备	TS 32
------	------	---------	-------

**分类**

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

