


HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



接插件的屏蔽层上有大量的要求。可提供多个定制解决方案以符合这些要求：

- 通过 EMC 电缆接头进行屏蔽放电
- 屏蔽杆和屏蔽夹一起使用

屏蔽夹用于将屏蔽导体紧固于屏蔽杆。屏蔽夹有多种尺寸，可用于不同尺寸的导体。

通用订货数据

版本	重载接插件, 附件, 屏蔽夹钳
订货号	1011380000
类型	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
数量	1 items

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

30 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规，无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

版本

安装尺寸

8

基础材料

不锈钢板，镀锌

适用于 ModuPlug®

无

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

尺寸 8



采用久经考验的冷压联接方式。

供货时，插芯不带压接插针。

回路数 24

额定电流：16 A

额定电压：500 V

符合 UL/CSA 的标准电压: 600 V AC/DC

通用订货数据

类型	HDC HE 24 FC	版本
订货号	1211600000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 冷压联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190033200	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MC	版本
订货号	1211500000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 冷压联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MP	版本
订货号	1873590000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 FP	版本
订货号	1873580000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, PUSH IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 N FQT BL	版本
订货号	2535140000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, SNAP IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 N MQT BL	版本
订货号	2535100000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, SNAP IN, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 FS	版本
订货号	1211300000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 螺钉联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190067298	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MS	版本
订货号	1211100000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 螺钉联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
数量	1 ST	
类型	HDC HE 24 MS W/O SCREW	版本
订货号	1713600000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 螺钉联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
数量	5 ST	
类型	HDC HE 24 MT	版本
订货号	1745850000	HDC - 插芯, 插针式, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 弹片联接, 安装尺寸: 8
GTIN (EAN)	4008190985578	
数量	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	HDC HE 24 FT	版本	
订货号	1745790000	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 24, 弹片联接, 安装尺寸: 8	
GTIN (EAN)	4008190985516		
数量	1 ST		