数据信息页

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 VPU I (I级), VPU II (II级)和VPU III (III级) 电涌保护产品有效减少 瞬时放电引起的干扰耦合， 使之大大低于EN 60644-3 / DIN VDE 0110-3标准 的要求值。这也减少了装置 的故障率。 通过技术手段实现电涌保护器的协调作用。 因此I级、II级和III级装置之间无需断开。 放电管符合IEC61643-11 / DIN EN 61643-11产品标准， 且根据IEC 61643-12 /VDE 0675-6-12标准和IEC 62305-4 / VDE 0185-4标准可以用于系统内。 本 避雷/电涌保护装置适用于 电源系统。 魏德米勒将根据具体供电网络的类型 和电压水平提供不同的产品。 还可选用光伏型应用特制I级和II级保护装置。

通用订货数据

版本	防浪涌放电管, 低电压, 过压保护, TN-C
订货号	2591160000
类型	VPU AC II 3 300/50
GTIN (EAN)	4050118599770
数量	1 items

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E3542610000

尺寸和重量

深	68 mm	深度 (英寸)	2.6772 inch
深度（含 DIN 导轨）	76 mm	高度	90 mm
高度 (英寸)	3.5433 inch	宽度	54 mm
宽度 (英寸)	2.126 inch	净重	379 g

温度

存储温度	-40 °C...85 °C	工作温度	-40 °C...85 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数（EN 50178）

过压等级	III	污染等级	2

额定数据UL

最大环境温度 (工作时)	85 °C	额定电压 UN	240 V
MCOV (L-PE)	300 V	SCCR	150 kA
In	20 kA	目录册	SPD TYPE 1CA
环境温度 (工作)，最小	-40 °C	cURus 证书号	E3542610000
MODE	all modes	VPR (L-L)	1800 V
VPR (L-PE)	900 V	电压类型	交流电
UL 能源网络	3-phase WYE		

IEC / EN 额定数据

回路数	3	组合脉冲 UOC	6 kV
额定电压下的漏电压	0.5 mA	信号触点	否
额定电压（交流）	230 V	低电压网络	TN-C
电压类型	交流电	暂态过电压 - TOV	337 V
保险装置	无需保险装置 ≤315 A gG, 250 A gG @50 kA Isccr, 315 A gG @25 kA Isccr	响应时间/回退时间	≤ 25 ns
最高频率	60 Hz	最低频率	50 Hz
标准	IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449	EN 61643-11等级	T2, T3
符合IEC 61643-11要求	II级, III级	最大持续工作电压，Uc (AC)	300 V
电源电压	230 V / 400 V	能量配合 (≤10 m)	类型 II, 类型 III
放电电流 In (8/20µs) 导线-PE	20 kA	放电电流 I最大 (8/20µs) 线-PE	50 kA

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

SPD 类型	T2, T3	保护级别 Up， 当电流为 IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
短路时电流值 ISCCR	50 kA	放电电流（III 型）	3 kA
后续电流熄灭能力 Ifi	不考虑网络后续电流	集成备用保险丝	无

通用参数

光学功能显示	绿= 正常; 红 = 放电器有缺陷 - 替换	行业	能源分配
类型	过压保护	类型	安装外壳；3 TE, Insta IP20
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	橙色, 黑色
防护等级	IP20 (安装后)	安装导轨已装备	TS 35
工作海拔	≤ 4000 m		

电气数据

电压类型	交流电

通用数据

回路数	3	防护等级	IP20 (安装后)
颜色编码	橙色, 黑色		

联接参数

剥线长度	15 mm	导线连接方式	螺钉联接
联接类型	螺钉联接	额定连接下的裸线长度	15 mm
最小拧紧力矩	3 Nm	最大拧紧力矩	4.5 Nm
额定连接下的压接范围	16 mm²	压接范围， 最小	1.5 mm²
压接范围， 最大	35 mm²	导线最小压接面积 AWG	AWG 16
导线最大压接面积 AWG	AWG 2	单股导线的最小压接面积	1.5 mm²
单股导线最大截面	35 mm²	最小多股导线接线截面积	1.5 mm²
最大压接面积 软导线	25 mm²	接线截面积， 多股线， 最小	1.5 mm²
接线截面积， 多股线， 最大	35 mm²		

保修

质保期	5年

重要注意事项

产品信息	要用于直流应用， 请使用 SIBA 型 NH2XL aR/aSF DC 1500 V 保险丝

分类

ETIM 7.0	EC000941	ETIM 8.0	EC000941
ETIM 9.0	EC000941	ETIM 10.0	EC000941
ECLASS 12.0	27-17-12-02	ECLASS 13.0	27-17-12-02
ECLASS 14.0	27-17-12-02	ECLASS 15.0	27-17-12-02

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

开关符号



Schematic circuit diagram

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

十字螺丝刀，Phillips型

VDE 绝缘十字螺丝刀， Phillips， SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH， 传动轴符合 ISO 8764-PH， 高质软手柄

通用订货数据

类型	SDIK PH1 X 80	版本
订货号	2749890000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
数量	1 ST	

开槽螺丝刀

VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 1.0X5.5X125	版本
订货号	2749850000	螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
数量	1 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。
优点：
- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范， 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件， 或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	ESG 6/15 K MC NE WS	版本
订货号	1880100000	ESG, 设备标识牌 x 15 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248478781	
数量	200 ST	

VPU 系列

匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

类型	VPU AC EXTENDER	版本
订货号	3123500000	
GTIN (EAN)	4099987270175	
数量	8 ST	

备用放电管



如果放电管损坏，您可以方便地重新订购该备用放电管，替换损坏的放电管、恢复保护功能。

通用订货数据

类型	VPU AC II 0 300/50	版本
订货号	2591010000	Spare arrester, Surge protection
GTIN (EAN)	4050118599923	
数量	1 ST	

VPU AC II 3 300/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

VPU 系列

匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

类型	VPU LOCKING CLIP S	版本
订货号	2735080000	
GTIN (EAN)	4050118826050	
数量	10 ST	