# SQS 4/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的, 黑色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 11.00, 绝缘: 是, 宽度: 18.4 mm |
| 订货号 | 2615250000 |
| 类型 | SQS 4/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118653632 |
| 数量 | 20 items |

**SQS 4/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

## 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

## 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 6.4 mm | 深度 (英寸) | 0.252 inch |
| 高度 | 30.8 mm | 高度 (英寸) | 1.2126 inch |
| 宽度 | 18.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.7244 inch |
| 净重 | 1.39 g | | |

## 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |

## 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 防爆版 | 不 |
| 安装方式 | 旋紧的 | | |

## 大小

| | |
|---|---|
| 间距 P（单位：mm） | 11.00 mm |

## 材料参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | PA | 颜色编码 | 黑色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |

## 系统特征值

| | |
|---|---|
| 类型 | 横联 |

## 通用的

| | |
|---|---|
| 回路数 | 2 |

## 额定数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 41 A |

## 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |