

HDC KIT HE-P 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。
 HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电
 缆接头。
 魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插
 接件组合。
 直插式联接技术是一种直接插接的技术。经过预先处理的
 导线无需额外的辅助工具即可直接插入导线联接面。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装 尺寸: 6, 电极: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, 铸铝, PG 21 |
| 订货号 | 1027640000 |
| 类型 | HDC KIT HE-P 16.120 |
| GTIN (EAN) | 4032248770700 |
| 数量 | 1 items |

HDC KIT HE-P 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

654 g

温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65

系列

HE

运行

电缆接头尺寸

PG 21

上方输入电缆数量

0

两侧输入电缆数量

1

联接类型

PUSH IN

锁定系统设计

侧面锁定, 普通高度

安装尺寸

6

密封

NBR

BG

6

通用参数

回路数

16

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

6

电缆接头

PG 21

基础材料

铝压铸

系列

HE

额定电压 (DIN EN 61984)

500 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

6

型号

联接类型

PUSH IN

安装尺寸

6

最大压接面积

4 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

表面处理

粉末涂层

基础材料

铝压铸

BG

6

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE-P 16.120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | HDC COS 16 | 版本 |
| 订货号 | 1431000000 | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC COS 24 | 版本 |
| 订货号 | 1430900000 | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC COS 32 | 版本 |
| 订货号 | 1430800000 | 重载接插件, 附件, 编码系统 |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| 数量 | 1 ST | |

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | SPB-M 3 | 版本 |
| 订货号 | 1203600000 | 重载接插件, 附件, 锁紧螺栓 |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| 数量 | 100 ST | |