# CC-FO 15/45 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

符合标准: CC
系统兼容的产品范围包括用于识别标准组件的标签， 及其他通用和常用标记形式: 如用于制作铭牌的 CC85/54标记号。
MultiMark 的优势
- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | ClipCard, 设备标识牌, 15 x 45 mm, 白色 |
| 订货号 | 2621340000 |
| 类型 | CC-FO 15/45 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625707 |
| 数量 | 500 items |

# CC-FO 15/45 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 0.55 mm | 深度 (英寸) | 0.0217 inch |
| 高度 | 15 mm | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 45 mm | 宽度 (英寸) | 1.7716 inch |
| 净重 | 0.3 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 通用数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 粘胶剂 | PE 泡沫带丙烯粘合剂 | 类型 | 自我粘贴的, 无卤 |
| 宽度 | 45 mm | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| 最大工作温度 | 80 °C | 最小工作温度 | -30 °C |
| 颜色编码 | 白色 | 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酯纤维 | 打印标志 | 无 |
| 标记区域大小 | 15 x 44.5 mm | 认证符合 UL 969 | 是 |
| 适用的打印机 | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | 工作温度范围 | -30...80 °C |
| 每卷数量 | 500 | | |

### 设备标记号

| | |
|---|---|
| 卤素 | 不 |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

## CC-FO 15/45 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

# CC-FO 15/45 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 墨带

这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | RIBBON MM 76/360 SW | 版本 |
| 订货号 | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| 数量 | 1 ST | |

### THM MULTIMARK



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | MULTIMARK ROLLER 115 | 版本 |
| 订货号 | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| 数量 | 1 ST | |

### THM MULTIMARK PLUS



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 版本 |
| 订货号 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 数量 | 1 ST | |