# G-2L-320/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



2 回路叉式相位分配汇流排用于向开关柜内的其他组件分配电位，比如断路器、漏电断路器和其他安装设备。

### 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 相位母线（端子）, 63, 回路数: 18, 绝缘: , 10 |
| 订货号 | 2658130000 |
| 类型 | G-2L-320/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118672398 |
| 数量 | 20 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 有效期 | 2024-08-30T00:00:00+02:00 |
| 替代产品 | G-2L-1000/10 |

# G-2L-320/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 9.3 mm | 深度 (英寸) | 0.3661 inch |
| 高度 | 28.5 mm | 高度 (英寸) | 1.122 inch |
| 宽度 | 320 mm | 宽度 (英寸) | 12.5984 inch |
| 净重 | 25.75 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 大小

| | |
|---|---|
| 间距 P（单位：mm） | 17.80 mm |

### 材料参数

| | |
|---|---|
| 颜色编码 | 灰色 |

### 通用的

| | |
|---|---|
| 回路数 | 18 |

### 额定数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 额定横截面 | 10 mm² | 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 | 63 A | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

**G-2L-320/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 图纸

## 图纸






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 附件

## 馈电端子

向系统馈电时，魏德米勒馈电模块便于操作。例如，可通过带侧向入口的馈电模块，减小电缆弯曲半径。

## 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | FIT 25 GN | 版本 |
| 订货号 | 2659050000 | 辅助连接（端子），25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | FIT 25 SN | 版本 |
| 订货号 | 2659060000 | 辅助连接（端子），25 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| 数量 | 30 ST | |
| 类型 | FIT 50 GN | 版本 |
| 订货号 | 2659070000 | 辅助连接（端子），50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| 数量 | 3 ST | |
| 类型 | FIT 50 GN/F | 版本 |
| 订货号 | 2659090000 | 辅助连接（端子），50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| 数量 | 3 ST | |
| 类型 | FIT 50 SN | 版本 |
| 订货号 | 2659080000 | 辅助连接（端子），50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| 数量 | 3 ST | |
| 类型 | FIT 50 SN/F | 版本 |
| 订货号 | 2659100000 | 辅助连接（端子），50 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| 数量 | 3 ST | |

## 端盖和盖板

端盖和盖板确保系统内有所需的爬电距离，即使在汇流排按相应长度截断后或者在设有独立触点的情况下也能保持这种距离，同时保证具有符合 DIN EN 50274 标准的防触电安全性。

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 附件

## 通用订货数据

| | | |
|---|---|---|
| 类型 | PROTECTION COVER G+S /5 | 版本 |
| 订货号 | 2659040000 | 端子盖, 黄色, 高度: 18.3 mm, 宽度: 8.1 mm, 深: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | END CAP G+S 2L/10 | 版本 |
| 订货号 | 2658980000 | 端子盖, 灰色, 高度: 9.3 mm, 宽度: 8.2 mm, 深: 14.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671544 | |
| 数量 | 10 ST | |