数据信息页

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RoHS COMPLIANT

通用订货数据

订货号	2666070000
类型	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2024-03-31T00:00:00+01:00
替代产品	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

数据信息页

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	455 mm	深度 (英寸)	17.9134 inch
高度	320 mm	高度 (英寸)	12.5984 inch
宽度	255 mm	宽度 (英寸)	10.0394 inch
净重	800 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

电源

输出电源电压	230 V AC

系统数据

模块最大数量	0	设置界面	Micro USB 2.0
可扩展程序数据内存	是	用户数据内存大小	4 GB
联接类型	PUSH IN	编程环境	基于 CoDeSys
程序数据存储器类型	DDR4	内存 (闪存)	32 GB via microSD, 4 GB

联接数据

多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 26	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 16
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 26	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 16
联接类型	PUSH IN	单股导线最大截面	1.5 mm²
最大压接面积 软导线	1.5 mm²	最小多股导线接线截面积	0.14 mm²

分类

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		