### **ZZE ZP2.5/4/K**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







#### 插图类似

魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

#### 通用订货数据

版本	Z系列, 应力消除		
订货号	5号 <u>1059110000</u>		
类型	ZZE ZP2.5/4/K		
GTIN (EAN)	4032248840922		
数量	25 items		

# **ZZE ZP2.5/4/K**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS				
ママット マップ				
くり加手里				
深	7.87 mm	深度 (英寸)	0.3098 inch	
高度	54.5 mm	高度 (英寸)	2.1457 inch	
	19.9 mm	宽度 (英寸)	0.7835 inch	
争重	1.94 g			
温度				
<b>左</b> 从冯 <del>在</del>	2F %C FF %C	环境温度	F 9C 40 9C	
存储温度 3.小块绿工 <i>作</i> 温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50	最大持续工作温度	100	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	一大人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个			
REACH SVHC				
		,		
其它技术参数				
安装指导	直接安装			
	ユメスベ			
材料参数				
基础材料	PA 66 GF 30		黄色	
壁响的科 阻燃等级符合 UL 94	HB		典巴 ————————————————————————————————————	
	TID			
系统特征值				
通用的				
安装指导	直接安装			
分类 				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2