

## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



接线盒, 为bayonet 接插件设计 Var.1 符合 IEC  
61076-3-106 塑料

## 通用订货数据

版本	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
订货号	<a href="#">1061830000</a>
类型	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
数量	10 items

## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	114 mm	深度 (英寸)	4.4882 inch
高度	65.2 mm	高度 (英寸)	2.5669 inch
宽度	41.8 mm	宽度 (英寸)	1.6457 inch
净重	72 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	PA UL 94 VO	安装方式	地面安装, 用于任意飞行的连接, 墙体安装
防护等级	IP67	插拔次数	750

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1
-------	------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**尺寸图**



## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## RJ45



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

## 通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

## Sets - RJ45

Bayonet 接插件, IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) RJ45 塑料插芯 (含RJ45 插芯)



## 通用订货数据

类型	IE-PS-V01P-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1012490000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的塑料, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248720132	11801 2010)
数量	10 ST	