


产品图片



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 插销型螺钉端子, 隔板, 灰色, 2 mm      |
| 订货号        | <a href="#">1067300000</a> |
| 类型         | WTW WFF120                 |
| GTIN (EAN) | 4008190093037              |
| 数量         | 10 items                   |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|      |        |         |             |
|------|--------|---------|-------------|
| 深    | 80 mm  | 深度 (英寸) | 3.1496 inch |
| 高度   | 230 mm | 高度 (英寸) | 9.0551 inch |
| 宽度   | 2 mm   | 宽度 (英寸) | 0.0787 inch |
| 安装宽度 | 2 mm   | 净重      | 64.3 g      |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 可卡装 | 无 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 材料参数

|      |    |              |     |
|------|----|--------------|-----|
| 颜色编码 | 灰色 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
|------|----|--------------|-----|

## 系统特征值

|    |       |
|----|-------|
| 类型 | 挡板及隔板 |
|----|-------|

## 通用的

|      |      |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |