数据信息页

RC M P3 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带点击系统的圆形连接器可实现快速联接，防护等级高。
它们分插头和插座两种类型。

通用订货数据

订货号	2891830000
类型	RC M P3 C
GTIN (EAN)	4064675881254

数据信息页

RC M P3 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

直径	20 mm	净重	0.02 g

温度

存储温度		工作温度	-40 °C...60 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	无
插针镀层	黄铜	LED	不
联接类型	杆夹, PUSH IN	外壳基本材料	PA 66
最大电缆直径	13 mm	最小电缆直径	7 mm
触点材料	黄铜	最大压接面积	1.5 mm²
最小压接面积	0.25 mm²	额定电压	500 V
额定电流	17.5 A	防护等级	IP68
端头类型	公头	屏蔽连接	否
螺纹环材料	塑料材质	连接点截面积, 最大值	4 mm²
连接点截面积, 最小值	0.5 mm²		

一般数据

回路数	3	联接螺纹	M20
联接类型	杆夹, PUSH IN	外壳基本材料	PA 66

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		