数据信息页

ZQV 6SL/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 8.20, 绝缘: 是, 宽度: 14.7 mm
订货号	3077580000
类型	ZQV 6SL/2
GTIN (EAN)	4099987081788
数量	25 items

ZQV 6SL/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	29.6 mm	深度 (英寸)	1.1654 inch
高度	29.6 mm	高度 (英寸)	1.1654 inch
宽度	14.7 mm	宽度 (英寸)	0.5787 inch
净重	1.84 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
安装方式	直接安装		

大小

间距 P（单位：mm）	8.20 mm

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

通用的

回路数	2

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	41 A

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		