数据信息页

CH-J655-DXD-00.15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



时基计数器、网关、控制箱和过压保护设备与预组装的电缆组以点对点或 Y 型组件的形式连接。魏德米勒为此提供了正确的连接解决方案， 符合 FNN 和 DIN-VDE 0603 标准。具有 6kV 过压保护的预组装电源线也是该产品组合的一部分。

通用订货数据

版本	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 (安装后), 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.15 m
订货号	3202760015
类型	CH-J655-DXD-00.15
GTIN (EAN)	4099987992718
数量	1 items

CH-J655-DXD-00.15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

长度	150 mm	长度 (英寸)	5.9055 inch
直径	1.65 mm	净重	14 g

电缆技术参数

电缆长度	0.15 m	导线类型	Li9YH 1 x 0,75
护套颜色	蓝色	防油	No
芯线横截面积	0.75 mm²	接线数量	2
带屏蔽	无	卤素	无卤
绝缘	PP	最大可变温度	90 °C
最小可变温度	-25 °C	最高温度 恒温	90 °C
最小恒温值	-25 °C	电缆材料	聚烯烃
最小弯曲半径，可变	15 x 电缆直径	最小弯曲半径，固定	8 倍电缆直径
电缆长度，组串 2	0.15 m	电缆长度，组串 1	0.15 m

常规技术数据

回路数	2	插销整理	1:1，编号线芯
应用范围	室内	额定浪涌电压	6 kV
额定电压	24 V	额定电流	9 A
标准	DIN VDE 0603-100	防护等级	IP20 (安装后)
过压等级	III	污染等级	3

分类

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

CH-J655-DXD-00.15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸