数据信息页

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

用于D-SERIES继电器底座的可插拔保护模块，具有可选的保护功能。
• 带续流二极管或RC滤波器

通用订货数据

版本	D-SERIES, RC滤波器, 额定控制电压: 110...230 V AC, 插拔联接
订货号	7760056014
类型	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
数量	10 items

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E312083

尺寸和重量

深	28 mm	深度 (英寸)	1.1024 inch
高度	8.6 mm	高度 (英寸)	0.3386 inch
宽度	12.4 mm	宽度 (英寸)	0.4882 inch
净重	1.7 g		

温度

存储温度	工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据UL

cURus 证书号	E312083

控制侧

额定控制电压	110...230 V AC	状态显示	不
保护电路	RC 元件	RC滤波器	4.7 kΩ / 10 nF

基本信息

颜色编码	黑色	
UL94阻燃等级组件	组件	外壳
	UL94阻燃等级	V-2

详细标准及认证情况

CSA 认证号	80107692	cURus 证书号	E312083

联接参数

导线连接方式	插拔联接

分类

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing