数据信息页

# PAC-M340-HE20-V3-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:
• 厂商的PLC接插件。
• 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽)， 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
• 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 预制电缆, PAC, 电缆 LiYY, 0.25 mm² |
| 订货号 | 7789630100 |
| 类型 | PAC-M340-HE20-V3-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986631687 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## PAC-M340-HE20-V3-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 1134 g |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储温度 | -10...60 °C | 工作温度 | -10...50 °C |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 通用参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 10 m | 适用于 | 数字信号 |
| 基础材料 | PVC | 电缆 | 电缆 LiYY |
| 接口联接器 | 扁平电缆接头 HE10 20P | 最小回路数 | 20回路 |
| 电缆外径 | 8.6 - 1 mm | PLC 侧接联接器 | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm² | | |

### 电气数据

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大总电流 | 3 A | 耐压测试 | 1 KV/1s |
| 每路允许的最大电流 | 1 A | 额定电压 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 导线电阻 | ≤ 80 mΩ/m | 导线载流能力 | 300 pF/m |
| 导线/屏蔽载流能力 | 300 pF/m | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |