

HDC 24B HP550 MPL2 TYP1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成， 经过我们的不断优化，能抵抗严苛环境条件。该多部件外壳允许用户在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | HDC - 插芯, 回路数: 2, 安装尺寸: 8  |
| 订货号        | <a href="#">1103710000</a> |
| 类型         | HDC 24B HP550 MPL2 TYP1    |
| GTIN (EAN) | 4032248877881              |
| 数量         | 1 items                    |

## HDC 24B HP550 MPL2 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|           |        |         |             |
|-----------|--------|---------|-------------|
| 高度        | 46 mm  | 高度 (英寸) | 1.811 inch  |
| 宽度        | 42 mm  | 宽度 (英寸) | 1.6535 inch |
| 长度        | 140 mm | 长度 (英寸) | 5.5118 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 130 mm | 安装宽度    | 32 mm       |
| 净重        | 90 g   |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |     |      |     |
|------|-----|------|-----|
| 颜色编码 | 银灰色 | 基础材料 | 不锈钢 |
| 系列   | 高能量 |      |     |

## 通用参数

|              |       |      |     |
|--------------|-------|------|-----|
| 回路数          | 2     | 安装尺寸 | 8   |
| 阻燃等级符合 UL 94 | None  | 颜色编码 | 银灰色 |
| 基础材料         | 不锈钢   | 系列   | 高能量 |
| 不含卤素         | false | BG   | 8   |

## 重要注意事项

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 产品信息 | 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-06 |             |             |

**HDC 24B HP550 MPL2 TYP1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

