

SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| 订货号 | 1170250000 |
| 类型 | SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248962211 |
| 数量 | 50 items |

SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS | 一致 |
| UL File Number Search | UL 网站 |
| UR 证书号 | E344862 |

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 长度 | 16.5 mm | 长度 (英寸) | 0.6496 inch |
| 净重 | 0.51 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 冷压联接 |
| 绝缘电阻 | > 1010 Ω | 触点材料 | 铜锌合金 |
| 最大压接面积 | 2.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.75 mm ² |
| 插拔次数 | > 1000 | 端头类型 | 公头 |

设置针对 SAI M23 压接工具


| | | | |
|-------------------|---|------------|----------------------|
| SAI M23 压接工具的相关设置 | 压接工具 | 1203960000 | |
| | 定位器位置 | 4 | |
| | Crimping mandrel adjustment acc. to mm ² | 导线压接面积 | 0.75 mm ² |
| | | 压接心轴调整 | 1.25 |
| | | 导线压接面积 | 1.00 mm ² |
| | | 压接心轴调整 | 1.35 |
| | | 导线压接面积 | 1.50 mm ² |
| | | 压接心轴调整 | 1.45 |
| | | 导线压接面积 | 2.50 mm ² |
| 压接心轴调整 | | 1.6 | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

图纸

图纸



SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 类型 | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | 版本 | |
| 订货号 | 1203960000 | 信号触点压线钳, 4锯齿夹 | |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | | |
| 数量 | 1 ST | | |