CC 85/54 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ClipCard 标记号用于标记电气安装设备和开关设备等,可替代雕版方案。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- PrintJet 打印机能持久打印,可替代雕版方案
- 万用固定
- 座(螺钉固定或用电缆扎带固定)
- 固定轨(自粘或螺钉固定)
- 背带粘胶的标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术 规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的 文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	ClipCard, 设备标识牌, 54 x 85 mm, 支架 Logimark- H, 白色
订货号	<u>1138400000</u>
类型	CC 85/54 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248919703
数量	10 items

CC 85/54 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.0315 inch
高度	54 mm	高度 (英寸)	2.126 inch
宽度	85 mm	宽度 (英寸)	3.3464 inch
争重	4.26 g		
温度			
工作温度范围	-40100 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.040 k	kg CO2 eq.
通用数据	-		
材料颜色(阻抗编码)	9		
沙科颜色(图池编码) 类型	 插拔式		
5至 宽度	1曲次工V 85 mm		
型度	V-2		
最大工作温度	100 °C		
8八十16厘尺 最小工作温度	-40 °C		
聚小工作 <i>画及</i>	白色		
ット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 不		
ュ <u>ポートーーーーー</u> 基础材料	 聚酰胺 66		
至60744 打印标志			
可可称心 每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCa	ard
等,已获平元的标记与 <u>数量</u> 推荐使用的工业	机械制造	WiditiCa	iiu
适用的打印机		MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
宣州39775766 每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device		
工作温度范围	-40100 °C	mando	
工作温度沿图 立用/制造商	支架 Logimark-H		
设备标记号			
	T.		
<u>卤素</u> 	不		
分类 			,
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

目录日期/图纸 2

数据信息页

CC 85/54 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





数据信息页

CC 85/54 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



通用订货数据

类型	CC-H 85/54 SW	版本
订货号	<u>1631640001</u>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190465254	
数量	20 ST	
类型	CC-H 85/54 GR	版本
订货号	<u>1631640002</u>	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190465261	
数量	20 ST	
类型	CC-H 85/54 BG	版本
类型 订货号	CC-H 85/54 BG 1631640003	版本 ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 深褐
订货号	1631640003	
订货号 GTIN (EAN)	1631640003 4008190465292	
订货号 GTIN (EAN) 数量	1631640003 4008190465292 20 ST	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 深褐
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1631640003 4008190465292 20 ST CC-HO 85/54 SW	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 深褐版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1631640003 4008190465292 20 ST CC-H0 85/54 SW 1603290000	ClipCard, 附件, 90 x 58 mm, 深褐版本