数据信息页

IE-FM6D2UE0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

预装 IE-导线， LWL-Breakout电缆， 多模， SC-Duplex-SC-Duplex， 黑色, 导线直径 62.5 µm

通用订货数据

版本	牵引电缆, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PUR, 3 m
订货号	8876460030
类型	IE-FM6D2UE0003MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248610044
数量	1 items

IE-FM6D2UE0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

长度	3 m	长度 (英寸)	118.1102 inch
净重	100 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...80 °C
安装温度	-20 °C...60 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用标准

连接器标准	IEC 61754-2

标准

连接器标准	IEC 61754-2

LWL

光纤类型	GOF, 多重模式, OM1	衰减	850 nm时， 2.7 dB/km, ≤ 0.5 dB/km 在 1300 nm
插入损耗	≤ 0.4 dB	回流损失（衰减）	≥ 30 dB
带宽	850 nm时， 200 MHz*km, 1300 nm时， 500 MHz*km		

右插头

插头，右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头，左	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头，右	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头，左	ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽

电缆的机械和材料属性

卤素	不	最小弯曲半径，多次	77 mm
最小弯曲半径，单次	25mm	弯曲循环	100,000

IE-FM6D2UE0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆结构

护套直径	6 mm	护套颜色	黑色
护套材料	PUR	电缆结构	Break-out 拖拽电缆
一次涂覆	245.00 µm	芯线直径	62.5 µm

分类

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM6D2UE0003MST0ST0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

分解图纸