

## SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

## 通用订货数据

版本	传感器/执行器接插件, 插芯
订货号	<a href="#">1170060000</a>
类型	SAI-M23-BE-9
GTIN (EAN)	4032248962112
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-12-31T00:00:00+01:00

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E344862

## 尺寸和重量

净重	5 g
----	-----

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 技术资料 可定制接插件


回路数	9	编码	无
联接类型	冷压联接	外壳基本材料	热塑聚酰胺 PA 6, PBT
额定电压	200 V	插拔次数	> 1000
污染等级	3	额定电流	2 mm 触点 = 20 A, 1 mm 触点 = 8 A
端头类型	插座	M23 信号插芯防错插销可能性	H-编码, N-编码, S-编码, X-编码, Y-编码

## 分类


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

图纸

插针配置




尺寸图



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1,5



SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

2 mm

The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。



通用订货数据

类型	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	版本
订货号	<a href="#">1170260000</a>	传感器/执行器接插件, 冷压插针
GTIN (EAN)	4032248962099	
数量	50 ST	

1 mm

The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。



通用订货数据

类型	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	版本
订货号	<a href="#">1995860000</a>	传感器/执行器接插件, 冷压插针
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 ST	
类型	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	版本
订货号	<a href="#">1170180000</a>	传感器/执行器接插件, 冷压插针
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 ST	
类型	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	版本
订货号	<a href="#">1170210000</a>	传感器/执行器接插件, 冷压插针
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 ST	

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	<a href="#">1203960000</a>	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	

标准接线盒



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

类型	SAI-M23-GS-11/17	版本
订货号	<a href="#">1299390000</a>	传感器/执行器接插件, 空接线箱
GTIN (EAN)	4050118097191	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-GS-7/12	版本
订货号	<a href="#">1995840000</a>	传感器/执行器接插件, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248926121	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-GSW-S-7/12	版本
订货号	<a href="#">1169920000</a>	传感器/执行器接插件, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248961986	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-KS-7/12	版本
订货号	<a href="#">1169900000</a>	传感器/执行器接插件, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248961948	
数量	1 ST	
类型	SAIL-M23-KSW-7/12	版本
订货号	<a href="#">1169930000</a>	传感器/执行器接插件, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248961993	
数量	1 ST	

## SAI-M23-BE-9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

类型	SAIE-M23-S-EM	版本
订货号	<a href="#">1169970000</a>	传感器/执行器接插件, 内置插头, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248961979	
数量	1 ST	
类型	SAIE-M23-S-HW	版本
订货号	<a href="#">1169990000</a>	传感器/执行器接插件, 内置插头, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248962051	
数量	1 ST	
类型	SAIE-M23-S-RM	版本
订货号	<a href="#">1169950000</a>	传感器/执行器接插件, 内置插头, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248961092	
数量	1 ST	
类型	SAIE-M23-S-VW	版本
订货号	<a href="#">1169940000</a>	传感器/执行器接插件, 内置插头, 空接线箱
GTIN (EAN)	4032248962013	
数量	1 ST	