数据信息页

# EINSATZPAAR PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 6mm², 梯形 |
| 订货号 | 9011620000 |
| 类型 | EINSATZPAAR PZ 6/5 |
| GTIN (EAN) | 4008190207939 |
| 数量 | 1 items |

# 数据信息页

## EINSATZPAAR PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 尺寸和重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深 | 12 mm | 深度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 高度 | 31 mm | 高度 (英寸) | 1.2205 inch |
| 宽度 | 26 mm | 宽度 (英寸) | 1.0236 inch |
| 净重 | 41.36 g | | |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 压接工具数据

| | |
|---|---|
| Crimpart/-profil | 梯形 |

### 触点描述

| | | | |
|---|---|---|---|
| 导线最大压接面积，AWG | AWG 10 | 导线最小压接面积，AWG | AWG 24 |
| 压接范围，最大 | 6 mm² | | |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |