数据信息页

H35,0/32D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装， 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 19 mm, 18 mm, 红色
订货号	9019320000
类型	H35,0/32D R
GTIN (EAN)	4008190111847
数量	50 items
包装	散装

H35,0/32D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	1.4 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头，红色	类型	标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)	8.3 mm	插针镀层长度 (L2)	18 mm
环直径(D2)	12.7 mm	塑料套厚度 (S2)	0.4 mm
L1 （mm）	32.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 2
金属管厚度(S1)	0.2 mm	军事标识	T 20A 032 A
剥线长度	19 mm	导线压接面积	35 mm²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸