数据信息页

H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



- 散装， 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 8 mm, 6 mm, 浅蓝
订货号	9021030000
类型	H0,75/12T HBL
GTIN (EAN)	4008190152901
数量	500 items
包装	散装

H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.07 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头，淡蓝色	类型	标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.2 mm	插针镀层长度 (L2)	6 mm
环直径(D2)	2.8 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 （mm）	12.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
金属管厚度(S1)	0.15 mm	剥线长度	8 mm
导线压接面积	0.75 mm²	颜色编码	Miscellaneous

分类

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸