TW PRV16 A-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 隔板, 灰色, 2 mm, 标记 A-P, 水平
订货号	<u>1230140000</u>
类型	TW PRV16 A-P
GTIN (EAN)	4050118013757
数量	10 items

TW PRV16 A-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
Nm.	100	No cho (the L)			
深 - 	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch		
高度	225 mm	高度 (英寸)	8.8582 inch		
宽度 2.5	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch		
争重	26.4 g				
温度			,		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C		
^{迂调温及} 最小持续工作温度	-50 °C		125 °C		
	-50 C	取入付铁工TF温反	120 6		
环保产品合规					
RoHS 合规状态					
REACH SVHC					
	小位是 O. I WE /O LYIELD	文人注初版 (SVIIC)			
其它技术参数					
可卡装	是				
材料参数					
the will be block		AT & /A. 97			
1月1.441大学31		新 先 犯从			
	聚碳酸酯	颜色编码	灰色		
	聚碳酸酯 V-O				
阻燃等级符合 UL 94		一	火 巴		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值		层数	76		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型	V-0				
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类	V-0 标记 A-P, 水平	层数	16		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886	层数 ETIM 7.0	16 EC000886		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886 EC000886	层数 ETIM 7.0 ETIM 9.0	16 EC000886 EC000886		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886 EC000886 EC000886	层数 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	16 EC000886 EC000886 27-14-11-92		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	层数 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92		
基础材料 阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92		
阻燃等级符合 UL 94 系统特征值 类型 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	V-0 标记 A-P, 水平 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	层数 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92		

TW PRV16 A-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸