Data sheet

SFC 1/30 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Příchytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduchostí instalace otevřené značky. Mechanismus příchytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Příchytky SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento mategiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.
Výhody:
- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici ve výškách 12 mm, 21 mm a 30 mm

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, Zelená
Číslo objednávky	1009110000
Typ	SFC 1/30 MC NE GN
GTIN (EAN)	4032248712021
Množství	150 items

SFC 1/30 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0.2756 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	5.8 mm	Šířka (v palcích)	0.2283 inch
Čistá hmotnost	0.64 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.004 kg CO2 eq.

Obecné údaje

Barva materiálu podle kódu odporu	8	
Typ tisku	prázdný	
Šířka	5.8 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Barevný	Zelená	
Halogen	Ne	
Základní materiál	Polyamid 66	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Velikost pole na označení	30 x 4.1 mm	
Doporučená odvětví	Stroje	
kompatibilní tiskárna	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	2.5 mm²
Průřez vodiče, min.	0.75 mm²	Vnější prům. vodiče, max.	3.5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2 mm	Vnější prům. vodiče	2 - 3.5 mm
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 2.5 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFC 1/30 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings