Datový list

THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tkaninové štítky THM GEW jsou vyrobeny z vysoce pružné bavlněné textilie. Dodávka na kotoučích pro termotransferové tiskárny umožňuje tlustší vrstvu lepidla než je možné při použití kancelářských tiskáren formátu A4. Tato pružnost spolu s tlustou vrstvou lepidla zajišťují bezpečnější přilepení a umožňují použití zahnutých nebo kulatých předmětů, jako jsou například kabely nebo hadice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 9 x 17 mm, Bílá
Číslo objednávky	1059800000
Typ	THM GEW 17/9 WS
GTIN (EAN)	4032248808199
Množství	1 items

THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.3 mm	Hloubka (v palcích)	0.0118 inch
Výška	9 mm	Výška (v palcích)	0.3543 inch
Šířka	17 mm	Šířka (v palcích)	0.6693 inch
Čistá hmotnost	642 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-29...80 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Lepidlo	Přírodní kaučukové lepidlo	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Počet na list	10000	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Verze	Samolepicí	
Šířka	17 mm	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-29 °C	
Barevný	Bílá	
Halogen	Ano	
Základní materiál	Bavlněná tkanina	
Tištěné znaky	bez	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Schválení podle UL 969	Ne	
kompatibilní tiskárna	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Počet značek na kombinaci	1 Label reel = Device markers	
Rozsah provozní teploty	-29...80 °C	
Počet na roli	10000	

Značky na přístroje

Halogen	Ano

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ST	