Data sheet

# CLI M 2-4 GE/SW J CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:

- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | 1568301655 |
| Typ | CLI M 2-4 GE/SW J CD |
| GTIN (EAN) | 4008190144579 |
| Množství | 500 items |

# CLI M 2-4 GE/SW J CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 3 mm | Hloubka (v palcích) | 0.1181 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0.1575 inch |
| Šířka | 11.3 mm | Šířka (v palcích) | 0.4449 inch |
| Čistá hmotnost | 0.13 g | | |

### Teploty

| | |
|---|---|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4 | | |
| Orientace tisku | vodorovný | | |
| Typ tisku | Standardně | | |
| Metoda tisku | horká ražba | | |
| Verze | CD | | |
| Šířka | 11.3 mm | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C | | |
| Barevný | Žlutá | | |
| Halogen | Ano | | |
| Základní materiál | PVC, měkké, bez kadmia | | |
| Barva tisku | černá | | |
| Tištěné znaky | Velká písmena | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | Cívka | |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | | |
| Výtisk | J | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 500 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 16 mm² | Vnější prům. vodiče, max. | 317 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 10 mm | Vnější prům. vodiče | 10 - 317 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 16 - 500 mm² | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI M 2-4 GE/SW J CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings

Podobné ilustraci

# CLI M 2-4 GE/SW J CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Držáky

Identifikační značky CLI M se nasouvají do držáků CLI MH a zajišťují se vázacími pásky. Systém je vhodný zejména pro vodiče a kabely s větším průřezem. Výhody:
- Kombinovaná značka pro kabely a trubky
- Jeden rozměr pro všechny průměry nad 16 mm²
- Neomezené kombinace
- Zavřené, trvale připnuté značky
- Velmi dobrá čitelnost

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | CLI MH 110 HSTR | Verze |
| Číslo objednávky | 0189400000 | CableLine, Příslušenství, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, černá |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | CLI MH 70 HSTR | Verze |
| Číslo objednávky | 0524400000 | CableLine, Příslušenství, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, černá |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| Množství | 100 ST | |