## **BFSC M3X22 SAKT4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

版本	安装螺钉(端子), 3.00 mm, 塑料材质, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 22 mm	
订货号	<u>1319900000</u>	
类型	BFSC M3X22 SAKT4	
GTIN (EAN)	4008190029326	
数量	50 items	

## **BFSC M3X22 SAKT4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママス			
·m	1.0	70 ft / tt / \	0.100:
<del></del>	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度 第二章	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
<b>范度</b>	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
重	1.59 g		
温度			
	-5 °C40 °C		
不保产品合规			'
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
————————— 其它技术参数	,		
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
方爆版	不	安装方式	旋紧的
大小			
螺纹外部公制尺寸	3.00 mm	间距 P(单位:mm)	6.00 mm
材料参数	,		,
基础材料	塑料材质	颜色编码	银色
系统特征值	生代17.灰		шС
类型	用于横联件		
通用的			
安装指导	直接安装		
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 9.1 CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92
	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0		ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2