

KTB RNHD XX3020 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

遮雨盖

如果外壳安装在气候异常的区域，例如下暴雨或阳光直接
暴晒，遮雨盖可以提供理想的保护。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Klippon TB (Terminal Box), 遮雨棚, 高度: 55.9 mm, 宽度: 305 mm, 深: 211.2 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色 |
| 订货号 | 1314180000 |
| 类型 | KTB RNHD XX3020 S4E R |
| GTIN (EAN) | 4050118117486 |
| 数量 | 1 items |

KTB RNHD XX3020 S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|--------------|
| 深 | 211.2 mm | 深度 (英寸) | 8.3149 inch |
| 高度 | 55.9 mm | 高度 (英寸) | 2.2008 inch |
| 宽度 | 305 mm | 宽度 (英寸) | 12.0078 inch |
| 净重 | 1954 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|------|------|--------------------|
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
|------|------|------|--------------------|

附件常规信息

| | | | |
|------|------|------|--------------------|
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404 (316 L) |
|------|------|------|--------------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000744 | ETIM 9.0 | EC000744 |
| ETIM 10.0 | EC000744 | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 | | |