KTB RNHD XX4520 S4E R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

与插图相似







Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计:

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件,可以轻松 调整外壳,以满足各项应用的特殊要求。

遮雨盖

如果外壳安装在气候异常的区域,例如下暴雨或阳光直接暴晒, 遮雨盖可以提供理想的保护。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 遮雨棚, 高度: 55.9 mm, 宽度: 455 mm, 深: 211.2 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色	
订货号	<u>1314280000</u>	
类型	KTB RNHD XX4520 S4E R	
GTIN (EAN)	4050118117554	
数量	1 items	

KTB RNHD XX4520 S4E R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	TL			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深 高度	211.2 mm	深度 (英寸)	8.3149 inch	
高度	55.9 mm	<u>高度 (英寸)</u>	2.2008 inch	
宽度	455 mm	宽度 (英寸)	17.9134 inch	
争重	1700 g			
温度				
工作温度				
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
附件常规信息				
表面处理	电解抛光	基础材料	不锈钢 1.4404 (316 L)	
 分类				
ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744	
ETIM 8.0	EC000744 EC000744	ETIM 9.0	EC000744	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000744 EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05	
ECLASS 9.1	27-18-92-90		27-18-24-05	
ECLASS 9. I ECLASS 11.0	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05	
		ECLASS 12.0		
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05	
ECLASS 15.0	27-18-24-05			

目录日期/图纸 2