Datový list

# AP ZRV1.5 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Z řada, Bočnice |
| Číslo objednávky | 1698180000 |
| Typ | AP ZRV1.5 DB |
| GTIN (EAN) | 4008190886455 |
| Množství | 10 items |

# AP ZRV1.5 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 51.8 mm | Hloubka (v palcích) | 2.0394 inch |
| Výška | 89.2 mm | Výška (v palcích) | 3.5118 inch |
| Šířka | 5 mm | Šířka (v palcích) | 0.1968 inch |
| Čistá hmotnost | 6.05 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -50 °C...75 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Specifikace systému

| | |
|---|---|
| Verze | Bočnice |

### Údaje materiálu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

### Další technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Příchytka | Ano | Návod k instalaci | Přímá montáž |

### Všeobecně

| | |
|---|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |