Datový list

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



S naší širokou škálou stíněných připojení KLBÜ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení, Ocel
Číslo objednávky	1749151001
Typ	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	4032248064441
Množství	10 items

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	45 mm	Hloubka (v palcích)	1.7716 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0.9842 inch
Šířka	24 mm	Šířka (v palcích)	0.9449 inch
Rozměr při montáži – šířka	23 mm	Čistá hmotnost	36.2 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky	
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%	
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně	0.142 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Nutná koncová deska	Ne
Nosná lišta	Sběrnice		

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
Klasifikace hořlavosti UL 94	None		

Další technická data

Typ upevnění	clip-in	Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	20 mm²

Rozměry

Rozteč v mm (P)	25.00 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	25 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	20 mm
Průměr kabelu, min.	10 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	20 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	10 mm²		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Nosná lišta	Sběrnice

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE CO 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přípojnice

Díky našim sběrnicím v různých materiálech a souvisejícímu příslušenství můžete kabely připojit v nejmenším prostoru instalace. V závislosti na aplikaci lze potenciály sdružovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	0348900000	Přípojnice (svorka), Stříbrná, Výška: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Měď
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	25 M	

Příslušenství



Komplexní příslušenství portfolia Klippon® Connect dokonale vyhovují do posledního detailu. To usnadňuje montáž při dodržování požadovaných norem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Číslo objednávky	1068700000	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 4 MT	Verze
Číslo objednávky	1079900000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190379254	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo objednávky	1080100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo objednávky	1080200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ST	

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WSH 18 MT	Verze
Číslo objednávky	1083100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190053246	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 19 MT	Verze
Číslo objednávky	1083200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190059538	
Množství	10 ST	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo objednávky	1715970000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ST	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Verze
Číslo objednávky	1083900000	Příslušenství, Sběrnice, Ocel, galvanizovaná
GTIN (EAN)	4008190065515	
Množství	10 ST	