Datový list

# WTW WF8 2300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Šroubové svorníkové svorky, Dělicí deska, Šedá, 2 mm |
| Číslo objednávky | 1780910000 |
| Typ | WTW WF8 2300 |
| GTIN (EAN) | 4032248241132 |
| Množství | 20 items |

# WTW WF8 2300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 66.95 mm | Hloubka (v palcích) | 2.6358 inch |
| Výška | 109.8 mm | Výška (v palcích) | 4.3228 inch |
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0.0787 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 2 mm | Čistá hmotnost | 24.6 g |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Okolní teplota | -60 °C...115 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 160 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Specifikace systému

| | |
|---|---|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |

### Údaje materiálu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základní materiál | Epoxidová pryskyřice | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

### Další technická data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Příchytka | Ne | Návod k instalaci | Přímá montáž |

### Všeobecně

| | | | |
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Rozsah provozní teploty, max. | 160 °C |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |