Data sheet

# SFC 0/30 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Příchytka SlimFix spojuje dvě výhody: unikátní mechanismus zavírání nabízí spolehlivost zavřené značky s jednoduchostí instalace otevřené značky. Mechanismus příchytky umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci značky i po zapojení vodiče. Příchytky SlimFix jsou vhodné pro vodiče a kabely s vnějším průměrem do 5 mm. Velká plocha na značení - až 30 mm - umožňuje použití dlouhých znakových řetězců. Tento mategiál neobsahuje halogeny a odpovídá třídě hořlavosti V2.
Výhody:
- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V2
- Rychlá instalace bez nářadí
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
- K dispozici ve výškách 12 mm, 21 mm a 30 mm

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | SlimFix Clip, Označení vodičů a kabelů, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, Modrá |
| Číslo objednávky | 1813270000 |
| Typ | SFC 0/30 MC NE BL |
| GTIN (EAN) | 4032248297016 |
| Množství | 150 items |

# SFC 0/30 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2756 inch |
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1.1811 inch |
| Šířka | 5.8 mm | Šířka (v palcích) | 0.2283 inch |
| Čistá hmotnost | 0.57 g | | |

### Teploty

| | |
|---|---|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | | |
|---|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky | |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% | |
| Uhlíková stopa výrobku | Kolébka k bráně | 0.004 kg CO2 eq. |

### Obecné údaje

| | | |
|---|---|---|
| Barva materiálu podle kódu odporu | 6 | |
| Typ tisku | prázdný | |
| Šířka | 5.8 mm | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Barevný | Modrá | |
| Halogen | Ne | |
| Základní materiál | Polyamid 66 | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard |
| Velikost pole na označení | 30 x 4.1 mm | |
| Doporučená odvětví | Stroje | |
| kompatibilní tiskárna | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ne | Průřez vodiče, max. | 1 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 0.5 mm² | Vnější prům. vodiče, max. | 2.5 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 1.5 mm | Vnější prům. vodiče | 1.5 - 2.5 mm |
| Průřez připojeného vodiče | 0.5 - 1 mm² | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

## SFC 0/30 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Drawings