Datový list

SCREWTY-M8 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci
Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na kabelovou vývodku na konektory M8
Číslo objednávky	1900031000
Typ	SCREWTY-M8 F-DM
GTIN (EAN)	4032248436835
Množství	1 items
Balení	Kartonový box

Datový list

SCREWTY-M8 F-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	261 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1.7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Součástí dodávky: • Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení • Vyměnitelná čepel 1/4 palce • Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		