Datový list

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	1995820000
Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
GTIN (EAN)	4032248925681
Množství	50 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
Poslední datum objednávky	2026-12-31T00:00:00+01:00

Datový list

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Rozměry a hmotnosti

Délka	23.6 mm	Délka (v palcích)	0.9291 inch
Čistá hmotnost	0.94 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští	Krimpovací kleště	1	
	Poloha lokátoru	8	
	Krimpovaný kontakt	Krimpovací konektor samice, výkon 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	Průřez vodiče	0.75 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.3
		Průřez vodiče	1.00 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.4
		Průřez vodiče	1.50 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.55
		Průřez vodiče	2.50 mm²
		Nastavení krimpovacího trnu	1.7

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Odpor izolace	> 1010 Ω	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Průřez vodiče, max.	2.5 mm²	Průřez vodiče, min.	0.75 mm²
Cykly zapojování	> 1000	Druh kontaktu	Konektor samice

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres



SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verze
Číslo objednávky	1203840000	Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4032248986934	
Množství	1 ST	

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	1203960000	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ST	