Datový list

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	2066740000
Typ	VP M25 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415360
Množství	50 items

Datový list

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	15.8 mm	Výška (v palcích)	0.622 inch
Délka	15.8 mm	Délka (v palcích)	0.622 inch
Průměr	25 mm	Tloušťka stěny, min.	0.5 mm
Tloušťka stěny, max.	9 mm	Čistá hmotnost	5 g

Teploty

Provozní teplota	-60 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Těsnicí O-kroužek	Silikon	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	Ne
Standardy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0
AF velikost 1	28 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Základní materiál	Polyamid 6	Průměr těsnění	25.00 mm
Těsnění	Silikon	Vnější závit	M 25
Délka závitu	10 mm	Utahovací moment pojistné matice, min.	2.30 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2.50 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	2.50 Nm
Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci
Utahovací moment pojistné matice, max.	2.50 Nm		

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (INMETRO)	TAE00003WV	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X
DEF | Podmínky osvědčení	ATEX, IECEX		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M25 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS	Verze
Číslo objednávky	1737010000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 3.5 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190956486	
Množství	100 ST	