Data sheet

# PAC-D37M-D37M-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 2426090030 |
| Typ | PAC-D37M-D37M-HF-3M |
| GTIN (EAN) | 4099986599253 |
| Množství | 1 items |

# PAC-D37M-D37M-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 1055.37 g |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Všeobecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka kabelu | 3 m | Vhodné pro | Analogové signály |
| Konektor rozhraní | SUB-D MALE 37P | Počet pólů, min. | 37 pólů |
| Konektor, PLC strana | SUB-D MALE 37P | Průřez vodiče | 0.25 mm² |

### Elektrické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Celkový proud, max. | 3 A | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
| Jmenovité napětí | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
| Provozní napětí | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
| Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |