Datový list

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt
Číslo objednávky	2525650000
Typ	SAI-M12L-KBC-2.5
GTIN (EAN)	4050118537000
Množství	50 items

Datový list

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	23.2 mm	Délka (v palcích)	0.9134 inch
Čistá hmotnost	0.53 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Nalisované připojení
Materiál kontaktu	Cu	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovitý proud	16 A	Cykly zapojování	500
Závažnost znečištění	3	Druh kontaktu	Konektor samice

Obecné informace

Připojení 1	M12 Contact	Připojení 2	Crimp
Materiál kontaktu	Cu	Povrch kontaktu	Pozlacené
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	2.5 mm²	Průřez připojení vodiče, jemně laněný vícevodičový, max.	2.5 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.	2.5 mm²	Průřez vodiče, pevný, max.	2.5 mm²
Cykly zapojování	500		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-111

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Socket connector

Datový list

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty
- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo objednávky	9018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm², 4mm², W krimpování
GTIN (EAN)	4008190884598	
Množství	1 ST	